



Chave de abertura e fechamento de filtro inclusa nos filtros 200 e 230.

Filtros versáteis

Adaptável para reposição com acabamento de rosca ou encaixe.

Peças de Reposição

Verifique no site através do contato de SAC em Fale Conosco.

REFIS			
FILTROS	ACQUA 230 (9.3/4")	ACQUA 200 (7")	ACQUA 5"
REFIS	1005-0003 - AB230	1005-0002 - AB200	1005-0001 - AB100
	1003-0003 - 5ECB9.3/4" E	1003-0002 - 5 ECB7" E	1003-0001 - 5 ECB5" E
Legenda • ECB - Carbon Block • AB - Blindado Tripla Filtração • E - Encaixe			

A vida útil do refil é medida pelo volume de particulado que ele retém e não pela quantidade de água que por ele circula.

ACQUABIOS®

Acquabios Ind. e Com. de Filtros Purificadores Ltda.
CNPJ 10.433.622/0001-67
Rodovia VRS 864, 5841 - Linha Palmeiro
Farroupilha - RS - CEP: 95.181-899
SAC: (54) 3213 2201 - sac@acquabios.com.br
www.filtrosacquabios.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA




205010-REV01 - Imagem ilustrativa.

FILTROS

Acqua 230 | Acqua 200 | Acqua 5"

Filtros Purificadores tipo POU (Ponto de Uso).
Aparelhos por pressão.
Para instalação sob a pia, cozinhas,
bebedouros, máquinas de gelo, suco ou café.


INSTALAÇÃO E USO



1 Feche o registro geral da água. Verifique o melhor local para instalar seu filtro ACQUABIOS POU.




2 Desrosqueie o copo da tampa do filtro.




3 Instale um nipel de 1/2" na entrada (E) e um nipel de 1/2" na saída (S). Aplique veda rosca nas conexões.



4 Observe se o anel O'Ring (preto) está devidamente acoplado ao copo, verifique para que o refil esteja bem posicionado para evitar vazamentos após o aperto do copo. Encaixe o copo na tampa e rosqueie.



5 Abra o registro geral da água e verifique possíveis vazamentos, verifique as conexões de 1/2" e o aperto do copo do filtro. Caso necessário utilize mais veda rosca nas conexões.



6 Abra o registro geral da água e caso de vazamento nas conexões, desrosquei-as e repita as instruções de instalação utilizando veda rosca. Pronto, seu filtro ACQUABIOS está instalado!

IMPORTANTE

- Os filtros da Acquabios foram projetados para fazer pressão contra a tampa, por isso, ao entrar água no filtro, a pressão exercida facilita a vedação no fechamento.
- A vida útil do refil é medida pelo volume de particulado que ele retém e não pela quantidade de água que por ele circula. A cada troca de refil realize uma limpeza no equipamento apenas com sabão neutro, esponja macia e água corrente até não restarem resíduos de sujeira.
- Durante a passagem dos primeiros litros de água pode ocorrer desprendimento de carvão, recomenda-se escoar 15 litros de água e descartar.
- Não utilize nenhum material abrasivo.
- Atende as especificações da NBR 16098:2012.
- Este aparelho é destinado ao uso com água que atenda a legislação vigente do Ministério da Saúde.

CARACTERÍSTICAS

MODELO	Acqua 230 (9.3/4")	Acqua 200 (7")	Acqua 5"
Vazão Nominal* (L/H)	120	90	60
Vida Útil do refil (L)	6000	4000	4000
Eficiência na Ret. de Partículas	Classe D (≥15 a 30µm)	Classe D (≥15 a 30µm)	Classe D (≥15 a 30µm)
Vol. de Ref. Ensaio de Particulados	0,400 L	0,400 L	0,400 L
Vol. Int. Ao. Ensaio de Extraíveis	0,800 L	0,650 L	0,520 L
Pressão de Operação (kPa)	19,6 a 392 kPa	19,6 a 392 kPa	19,6 a 392 kPa
Temperatura	5°C a 50°C	5°C a 50°C	5°C a 50°C
Vazão máx. recomendada (L/h)	120	90	60

Com Redução de Cloro Livre



PRODUTO CERTIFICADO

GARANTIA

Garantia do produto válida por prazo igual ao estabelecido pelo código de defesa do consumidor. Uso inadequado do aparelho ou a utilização de componentes não originais provocarão a perda da garantia.

NOME: _____

CPF/RG: _____

Nº NOTA FISCAL: _____

LOCAL DA COMPRA: _____

DATA: _____

Observação: Recomenda-se que toda instalação hidráulica seja executada por pessoa capacitada e com conhecimentos técnicos.

MODELO DO PRODUTO

1000-0019 - ACQUA 5" BR CB
1000-0021 - ACQUA 5" BR CA
1000-0022 - ACQUA 5" TR CB
1000-0025 - ACQUA 200 BR CB
1000-0027 - ACQUA 200 BR CA
1000-0028 - ACQUA 200 TR CB
1000-0031 - ACQUA 230 BR CB
1000-0033 - ACQUA 230 BR CA
1000-0034 - ACQUA 230 TR CB

REFIL PARA TROCA

1002-0001 - 5GAC 5" E
1003-0001 - 5 ECB5" E
1005-0001 - AB100
1002-0002 - 5GAC 7" E
1003-0002 - 5 ECB7" E
1005-0002 - AB200
1002-0003 - 5GAC 9.3/4" E
1003-0003 - 5 ECB9.3/4" E
1005-0003 - AB230